



Chiave regolabile Joker 6004, autoregolante, isolato a norme VDE, Modello: M



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813750 M
GTIN	4013288221780
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

- **Superfici di presa parallele e lisce.**
- **Nuovo sistema di autoregolazione continua mediante semplice applicazione su viti a testa esagonale e dadi.**
- **Avvitamento rapido e completo senza togliere la chiave grazie alla funzione cricchetto meccanico.**
- **Il meccanismo a leva durante la presa impedisce lo scivolamento ed eventuali danneggiamenti.**
- **Angolo di oscillazione di ritorno particolarmente ridotto (solo 30°) grazie all'inserimento nei prismi con apertura angolare presenti nella bocca.**

Utensile testato singolarmente a norma **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. La sicurezza è aumentata dalla presenza di una protezione antiscivolo all'estremità anteriore dell'impugnatura. Protezione aggiuntiva grazie alla funzione di scorrimento per l'apertura sicura e senza contatto delle ganasce non isolate.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	190 mm
Apertura	13 - 16 mm
Denominazione originale prodotto	6004 Joker M
Apertura	1/2 – 5/8 pollici

Materiale	Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie	opaca cromata
Tipo di prodotto	Chiave regolabile 300mm