


**Disco fibrato Actirox AF 890 (CER), Ø 125 mm, Grana: 60****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566443 60
GTIN	4018875585559
Classe articolo	56V

Descrizione**Esecuzione:**

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.

I dischi fibrati VSM Actirox AF 890 presentano **una capacità di asportazione estremamente elevata e aggressiva**. Lavorazione a freddo e durata eccezionale.

Tipo di grana: **100% grana ceramica VSM a forma geometrica** con rivestimento abrasivo (TOP SIZE).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art.566650 / 6670. Per la **rettifica di superfici piane o curve** con elevata **flessibilità**.

Descrizione tecnica

Ø Disco	125 mm
Grana	60
Serie	Actirox
Materiale abrasivo	Grana ceramica mista (ZA) con rivestimento abrasivo (TOP SIZE)

Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Sostrato del materiale abrasivo	Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ø Foro	22,23 mm
Ottimizzato per il materiale	Alluminio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco in fibra

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
a secco	idoneo		