


**Disco fibrato Actirox AF 890 (CER), Ø 125 mm, Grana: 80****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566443 80
GTIN	4018875585993
Classe articolo	56V

Descrizione**Esecuzione:**

Fibra vulcanizzata antistrappo, ma molto elastica. Foro 22,23 mm e impronta a croce.

I dischi fibrati VSM Actirox AF 890 presentano **una capacità di asportazione estremamente elevata e aggressiva**. Lavorazione a freddo e durata eccezionale.

Tipo di grana: **100% grana ceramica VSM a forma geometrica** con rivestimento abrasivo (TOP SIZE).

Uso:

Su smerigliatrici angolari con velocità periferica di max. 80 m/s con platorelli n. art.566650 / 6670. Per la **rettifica di superfici piane o curve** con elevata **flessibilità**.

Descrizione tecnica

Grana	80
Ø Disco	125 mm
Serie	Actirox
Materiale abrasivo	Grana ceramica mista (ZA) con rivestimento abrasivo (TOP SIZE)

Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Sostrato del materiale abrasivo	Fibra vulcanizzata
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Attributo del nome del prodotto	Ø 125 mm
Ø Foro	22,23 mm
Ottimizzato per il materiale	Alluminio
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco in fibra

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
a secco	idoneo		