

**uvex****Casco di protezione uvex pronamic alpine MIPS, Colore: WHITE****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	097839 WHITE
GTIN	4031101959924
Classe articolo	04U

**Descrizione****Esecuzione:**

Questo **casco multifunzione** sportivo unisce i requisiti richiesti da un casco di protezione per uso industriale con le caratteristiche di un casco per arrampicate. Pronamic è sinonimo di protezione (**protection**) e dinamica (**dynamic**) di livello eccellente. Pratica regolazione della larghezza tramite rotella gommata. Regolazione graduale dei componenti interni per una vestibilità ottimale. Ampie aperture di ventilazione posizionate ai lati del casco. Vasta gamma di elementi di montaggio per eventuali accessori specifici come protezioni per il viso, occhiali di protezione e lampada frontale. Elmetto in ABS leggero e resistente. Resistente alle basse temperature **fino a -30 °C**.

- **Cinghia a 4 punti**
- **Attacco Euroslot da 30 mm**
- **Fascia tergisudore in PU**
- **Proteggi nuca ribassato**
- **Con tappo a vite**

Con **tecnologia MIPS integrata**.

**Uso:**

Manutenzione, realizzazione di impalcature, ingegneria della manutenzione, montaggio, lavori in altezza e di salvataggio.

**Norma:**

DIN EN 392; DIN EN 12492

## Descrizione tecnica

Colore	bianco
Dimensione	53 - 63 cm
Denominazione originale prodotto	pronamic alpine MIPS, bianco
Regolazione taglia	Sistema di chiusura a rotazione
Peso	490 g
Proprietà del casco	Protezione fino a -30 °C
Proprietà del casco	Protezione dagli spruzzi di metallo fuso
Proprietà del casco	Protezione dalla deformazione laterale
Materiale elmetto	ABS
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 12492
Tipo di prodotto	Casco di protezione