

metabo**Martello perforatore senza batteria, Modello: KHLTXBL28Q****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075561 KHLTXBL28Q
GTIN	4061792218604
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Un concentrato di potenza per la foratura a percussione.**

Il martello perforatore è dotato di un preciso meccanismo pneumatico di percussione ad alte prestazioni, il quale è in grado di generare un impatto con la massima energia d'urto alla minima pressione di contatto. **Metabo Quick:** cambio rapido del mandrino, senza ricorso a utensili.

Martello combinato con 3 funzioni: **foratura a percussione, foratura semplice e scalpellatura.**

- **Metabo VibraTech (MVT): per lavorare in sicurezza e con poco dispendio di energie, anche in caso di utilizzo continuo.**
- **Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.**
- **Dispositivo di sicurezza a frizione: disaccoppiamento meccanico dell'azionamento in caso di blocco della punta per lavorare in sicurezza.**
- **Martello a batteria estremamente leggero e maneggevole con interfaccia di aspirazione integrata.**
- **Massima potenza di foratura, efficienza e durata grazie alla tecnologia brushless e al meccanismo di percussione ad alte prestazioni.**
- **Foratura senza polvere con il dispositivo di aspirazione compatto ISA 28 (accessorio).**
- **Metabo VibraTech (MVT): per lavorare in sicurezza e con poco dispendio di energie, anche in caso di utilizzo continuo.**
- **Riduzione opzionale del numero di giri e dell'energia d'urto per la lavorazione di materiali più morbidi.**
- **Avvio elettronico dolce per una foratura precisa.**

- **Luce da lavoro a LED per una vista ottimale sul punto di foratura.**

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie.

Incluse impugnatura supplementare e battuta profondità di foratura. Inclusi mandrino per punte da martello e mandrino autoserrante.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Numero di batterie contenute	0
Numero di colpi massimo	4470 min ⁻¹
Denominazione originale prodotto	KH 18 LTX BL 28 Q
Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Tensione batteria	18 V
Portautensile forma	SDS Plus
Peso senza batteria	3,4 kg
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	28 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Energia d'urto	3 J
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 1000 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Martello perforatore