

metabo**Martello perforatore con batteria LiHDKHLTXBL24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075560 KHLTXBL24
GTIN	4061792218529
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Un concentrato di potenza per la foratura a percussione.**

Il martello perforatore è dotato di un preciso meccanismo pneumatico di percussione ad alte prestazioni, il quale è in grado di generare un impatto con la massima energia d'urto alla minima pressione di contatto. Martello combinato con 3 funzioni: **foratura a percussione, foratura semplice e scalpellatura.**

- **Metabo VibraTech (MVT): per lavorare in sicurezza e con poco dispendio di energie, anche in caso di utilizzo continuo.**
- **Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.**
- **Dispositivo di sicurezza a frizione: disaccoppiamento meccanico dell'azionamento in caso di blocco della punta per lavorare in sicurezza.**
- **Martello a batteria molto leggero e compatto, con motore brushless per forare in qualsiasi posizione di lavoro senza affaticarsi.**
- **Massima potenza di foratura, efficienza e durata grazie alla tecnologia brushless e al meccanismo di percussione ad alte prestazioni.**
- **Foratura senza polvere grazie all'aspirazione esterna ESA plus.**
- **Avvio elettronico dolce per una foratura precisa.**
- **Luce da lavoro a LED per una vista ottimale sul punto di foratura.**

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Inclusi 2x batterie, caricabatterie e metaBOX.

Incluse impugnatura supplementare e battuta profondità di foratura.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Portautensile forma	SDS Plus
Denominazione originale prodotto	KH 18 LTX BL 24
Numero di batterie contenute	2
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Energia d'urto	2,2 J
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	24 mm
Peso senza batteria	2,7 kg
Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Capacità batteria	4 Ah
Imballaggio	Metabox
Numero di colpi massimo	4750 min ⁻¹
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 1280 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Martello perforatore