

metabo**Martello perforatore con batteria agli ioni di litioBHLTX16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075559 BHLTX16
GTIN	4061792191655
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Un concentrato di potenza per la foratura a percussione.**

Il martello perforatore è dotato di un preciso meccanismo pneumatico di percussione ad alte prestazioni, il quale è in grado di generare un impatto con la massima energia d'urto alla minima pressione di contatto. Martello perforatore con 2 funzioni: **foratura a percussione e foratura semplice.**

- **Metabo VibraTech (MVT): per lavorare in sicurezza e con poco dispendio di energie, anche in caso di utilizzo continuo.**
- **Elettronica ad albero intero Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità specifiche del materiale che rimangono costanti sotto carico.**
- **Disattivazione elettronica di sicurezza del motore in caso di blocco dell'utensile per lavorare in modo sicuro.**
- **Martello perforatore a batteria molto leggero e compatto con motore brushless per forare in qualsiasi posizione di lavoro senza affaticarsi.**
- **Massima potenza di foratura, efficienza e durata grazie alla tecnologia brushless e al meccanismo di percussione ad alte prestazioni.**
- **Luce da lavoro a LED per una vista ottimale sul punto di foratura.**

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Inclusi 2× batterie, caricabatterie e metaBOX.

Incluse impugnatura supplementare e battuta profondità di foratura.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Imballaggio	Metabox
Ø Massimo punta elicoidale per legno	20 mm
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 730 min ⁻¹
Energia d'urto	1,3 J
Capacità batteria	2 Ah
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Peso senza batteria	1,6 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso con batteria	2 kg
Denominazione originale prodotto	BH 18 LTX BL 16
Tensione batteria	18 V
Portautensile forma	SDS Plus
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	16 mm
Numero di colpi massimo	5250 min ⁻¹
Numero di batterie contenute	2
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Tipo di prodotto	Martello perforatore