

metabo**Smerigliatrice angolare con batteria, Modello: WLT11-125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077127 WLT11-125
GTIN	4061792205376
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Smerigliatrice angolare da 18 V senza spazzole dalla massima efficienza e potente quanto un apparecchio con cavo da 1100 Watt.

- **Accumulatori ruotabili a passi di 90°.**
- **Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio.**
- **Motore brushless esente da manutenzione ad altissima efficienza e dalla massima maneggevolezza.**
- **Carter regolabile senza attrezzi, con possibilità di fissaggio senza rischio di torsione.**
- **Dispositivo di sicurezza a frizione meccanico Metabo S-automatic: effetto kickback ridotto al minimo in caso di blocco del disco al più basso livello sul mercato – per la massima protezione dell'utilizzatore.**

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiprodotto.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Inclusi batteria, caricabatterie e metaBOX. Inclusi carter, flangia di supporto, dado a due fori, impugnatura supplementare, chiave a due fori e 2x batterie Li-Power.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	10000 min ⁻¹
Peso	2,5 kg
Ø Massimo disco	125 mm
Numero di batterie contenute	2
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Peso con batteria	2,5 kg
Dispositivo di uomo morto	no
Peso senza batteria	1,8 kg
Tensione batteria	18 V
Profondità massima di taglio	27 mm
Sovraccarico	sì
Tipo di batteria	Ioni di litio
Blocco contro il riavvio	sì
Kickback-stop	sì
Capacità batteria	4 Ah
Struttura del motore	senza spazzole
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Imballaggio	Metabox
Avvio dolce	sì
Denominazione originale prodotto	W 18 LT BL 11-125
Vibrazione massima a norma EN	8 m/s ²
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari

Accessori

AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 2 Ah	073870 2
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 5,2 Ah	073870 5,2
Caricabatterie Modello ASC55	073890 ASC55

AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 4 Ah

073870 4