

metabo**Smerigliatrici angolari, Modello: WEPBA19125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077132 WEPBA19125
GTIN	4061792224803
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Sei tu a definire il limite, non la tua macchina.**

Grazie all'offerta di dispositivi con potenza da 850 a 1900 W, troverai la smerigliatrice angolare giusta per qualsiasi esigenza e per ogni tipo di applicazione. Con potenza di 1.900 W e tecnologia M-Brush (**spazzole di carbone esenti da manutenzione** con durata di 3 volte superiore **dell'intera vita della macchina**), ideali per l'uso industriale.

- **Sistema di autobilanciamento integrato per una riduzione fino al 50% delle vibrazioni mano/braccio, una maggiore durata della macchina e una durata delle mole abrasive fino a due volte superiore.**
- **Interruttore ergonomico a paletta con funzione di sicurezza "uomo morto".**
- **Sistema frenante ultrarapido per la massima protezione dell'utilizzatore: il freno a disco meccanico brevettato arresta il disco entro 2 secondi dallo spegnimento, anche in caso di interruzione di corrente.**
- **Occhiello in acciaio per il fissaggio in caso di lavori ad altezze elevate.**
- **Dispositivo di sicurezza meccanico a frizione Metabo S-automatic: effetto kickback ridotto al minimo in caso di blocco del disco.**
- **Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio.**
- **Scatola degli ingranaggi con fissaggio ruotabile a passi di 90° per uso con mano sinistra o troncatura.**
- **Numero di giri costante sotto carico.**
- **Maggiore durata per una maggiore potenza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata permette di offrire fino al 20% in più di capacità di sovraccarico e il 50% in più di coppia.**
- **Rapida sostituzione del disco, senza l'ausilio di utensili e mediante semplice pressione di un pulsante grazie al sistema Metabo M-Quick.**

- Carter regolabile senza attrezzi, con possibilità di fissaggio senza rischio di torsione.
- Impugnatura supplementare senza vibrazioni Metabo VibraTech (MVT).

Fornitura:

Inclusi carter antitorsione, set di serraggio, impugnatura supplementare e chiave a due fori.

Descrizione tecnica

Filettatura di raccordo	M14
Blocco contro il riavvio	sì
Denominazione originale prodotto	WEPBA 19-125 Q DS
Alimentazione	Alimentazione di rete
Avvio dolce	sì
Peso	2,7 kg
Particolarità	Sistema di cambio rapido
Potenza assorbita	1900 W
Ø Massimo disco	125 mm
Kickback-stop	sì
Lunghezza cavo	4 m
Numero di giri/min. a vuoto	11000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari