

metabo**Smerigliatrici angolari INOX, Modello: WEV17-125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077133 WEV17-125
GTIN	4061792176225
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Sei tu a definire il limite, non la tua macchina.**

Grazie all'offerta di dispositivi con potenza da 850 a 1.900 W, troverai la smerigliatrice angolare giusta per qualsiasi esigenza e per ogni tipo di applicazione. Smerigliatrice angolare estremamente robusta con elevato rapporto di riduzione e **numero di giri regolabile notevolmente ridotto**, per una rettifica a freddo. Perfetto **per la lavorazione dell'acciaio legato**.

- **Dispositivo di sicurezza meccanico a frizione Metabo S-automatic: effetto kickback ridotto al minimo in caso di blocco del disco.**
- **Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio.**
- **Scatola degli ingranaggi con fissaggio ruotabile a passi di 90° per uso con mano sinistra o troncatura.**
- **Numero di giri costante sotto carico.**
- **Maggiore durata per una maggiore potenza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata permette di offrire fino al 20% in più di capacità di sovraccarico e il 50% in più di coppia.**
- **Rapida sostituzione del disco, senza l'ausilio di utensili e mediante semplice pressione di un pulsante grazie al sistema Metabo M-Quick.**
- **Carter regolabile senza attrezzi, con possibilità di fissaggio senza rischio di torsione.**
- **Impugnatura supplementare senza vibrazioni Metabo VibraTech (MVT).**
- **Spazzole di carbone a disinserimento automatico per la protezione del motore.**

Fornitura:

Inclusi carter antitorsione, set di serraggio, impugnatura supplementare e chiave a due fori.

Descrizione tecnica

Dispositivo di uomo morto	sì
Peso	2,5 kg
Avvio dolce	sì
Potenza assorbita	1700 W
Blocco contro il riavvio	sì
Filettatura di raccordo	M14
Denominazione originale prodotto	WEV 17-125 Quick Inox
Ø Massimo disco	125 mm
Tipo di cavo	4
Particolarità	Sistema di cambio rapido
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero di giri/min. a vuoto	2000 - 7600 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari