

**metabo****Smerigliatrici angolari, Modello: WEA17-125****Dati di ordinazione**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 077132 WEA17-125 |
| GTIN            | 4007430246073    |
| Classe articolo | 03D              |

**Descrizione****Esecuzione:****Sei tu a definire il limite, non la tua macchina.**

Grazie all'offerta di dispositivi con potenza da 850 a 1900 W, troverai la smerigliatrice angolare giusta per qualsiasi esigenza e per ogni tipo di applicazione. Smerigliatrice angolare da 1.700 W con la potenza di una levigatrice di grandi dimensioni e la maneggevolezza di un utensile compatto per la massima rapidità di asportazione del materiale.

- **Sistema di autobilanciamento integrato per una riduzione fino al 50% delle vibrazioni mano/braccio, una maggiore durata della macchina e una durata delle mole abrasive fino a due volte superiore.**
- **Dispositivo di sicurezza meccanico a frizione Metabo S-automatic: effetto kickback ridotto al minimo in caso di blocco del disco.**
- **Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio.**
- **Scatola degli ingranaggi con fissaggio ruotabile a passi di 90° per uso con mano sinistra o troncatrice.**
- **Numero di giri costante sotto carico.**
- **Maggiore durata per una maggiore potenza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata permette di offrire fino al 20% in più di capacità di sovraccarico e il 50% in più di coppia.**
- **Rapida sostituzione del disco, senza l'ausilio di utensili e mediante semplice pressione di un pulsante grazie al sistema Metabo M-Quick.**
- **Carter regolabile senza attrezzi, con possibilità di fissaggio senza rischio di torsione.**
- **Impugnatura supplementare senza vibrazioni Metabo VibraTech (MVT).**
- **Spazzole di carbone a disinserimento automatico per la protezione del motore.**

**Fornitura:**

Inclusi carter antitorsione, set di serraggio, impugnatura supplementare e chiave a due fori.

## Descrizione tecnica

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Potenza assorbita                | 1700 W                   |
| Peso                             | 2,5 kg                   |
| Lunghezza cavo                   | 4 m                      |
| Particolarità                    | Sistema di cambio rapido |
| Avvio dolce                      | sì                       |
| Filettatura di raccordo          | M14                      |
| Alimentazione                    | Alimentazione di rete    |
| Blocco contro il riavvio         | sì                       |
| Ø Massimo disco                  | 125 mm                   |
| Denominazione originale prodotto | WEA 17-125 Quick         |
| Kickback-stop                    | sì                       |
| Numero di giri/min. a vuoto      | 11000 min <sup>-1</sup>  |
| Tipo di prodotto                 | Smerigliatrici angolari  |