

**metabo****Smerigliatrici angolari, Modello: W850-125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077132 W850-125
GTIN	4007430338006
Classe articolo	03D

**Descrizione****Esecuzione:****Sei tu a definire il limite, non la tua macchina.**

Grazie all'offerta di dispositivi con potenza da 850 a 1900 W, troverai la smerigliatrice angolare giusta per qualsiasi esigenza e per ogni tipo di applicazione. **Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole** per compiere lavori leggeri.

- **Potente motore con buona capacità di sovraccarico.**
- **Protezione contro il riavvio dopo un'interruzione di corrente.**
- **Robusta, universale ed economica: la smerigliatrice angolare potente adatta a ogni tipo di applicazione.**
- **Carter antitorsione.**

**Fornitura:**

Inclusi carter antitorsione, set di serraggio, impugnatura supplementare e chiave a due fori.

**Descrizione tecnica**

Potenza assorbita	850 W
Filettatura di raccordo	M14
Ø Massimo disco	125 mm
Peso	1,8 kg
Lunghezza cavo	2,5 m

Particolarità	Protezione contro il riavvio
Blocco contro il riavvio	sì
Denominazione originale prodotto	W 850-125
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero di giri/min. a vuoto	11500 min <sup>-1</sup>
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari