

metabo**Smerigliatrici angolari, Modello: WEPBA24230****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077150 WEPBA24230
GTIN	4007430337641
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Potente smerigliatrice angolare da 230 mm con motore Metabo Marathon e protezione antipolvere brevettata in modo da garantire una lunga durata:

- **Disattivazione elettronica di sicurezza: effetto kickback ridotto durante il bloccaggio della rondella, per un'elevata protezione dell'utente.**
- **Protezione elettronica contro i sovraccarichi e protezione contro il riavvio.**

Fornitura:

Inclusi carter, impugnatura supplementare e ghiera di serraggio rapido.

Potenza assorbita: 2400 W

Numero di giri/min. a vuoto: 6600 min⁻¹

Coppia: 17 Nm

Filettatura di raccordo: M14

Ø Massimo disco: 230 mm

Peso: 6,2 kg

Descrizione tecnica

Lunghezza cavo	4 m
Kickback-stop	sì
Avvio dolce	sì
Dispositivo di uomo morto	sì
Peso	6,2 kg

Ø Massimo disco	230 mm
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita	2400 W
Blocco contro il riavvio	sì
Coppia	17 Nm
Filettatura di raccordo	M14
Alimentazione	Alimentazione di rete
Numero di giri/min. a vuoto	6600 min ⁻¹
Tensione nominale	240 V
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari