

metabo**Smerigliatrici angolari Testa piatta, Modello: WEF15-125****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077136 WEF15-125
GTIN	4007430275707
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:**

Sei tu a definire il limite, non la tua macchina.

Grazie all'offerta di dispositivi con potenza da 850 a 1.900 W, troverai la smerigliatrice angolare giusta per qualsiasi esigenza e per ogni tipo di applicazione. Potente smerigliatrice angolare a **testa piatta** per una rapida lavorazione negli angoli acuti fino a 43° e nelle aree difficilmente accessibili.

- **Progettata per la rimozione di scorie di saldatura, ruggine o vernice in strutture a telaio stretto e per lavorare in posizioni vincolate.**
- **Dispositivo di sicurezza meccanico a frizione Metabo S-automatic: effetto kickback ridotto al minimo in caso di blocco del disco.**
- **Protezione elettronica contro i sovraccarichi, avvio dolce e protezione contro il riavvio.**
- **Scatola degli ingranaggi con fissaggio ruotabile a passi di 90° per uso con mano sinistra o troncatura.**
- **Numero di giri costante sotto carico.**
- **Maggiore durata per una maggiore potenza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata permette di offrire fino al 20% in più di capacità di sovraccarico e il 50% in più di coppia.**
- **Metabo Quick per la sostituzione del disco senza utensili tramite ghiera di serraggio rapido.**
- **Carter regolabile senza attrezzi, con possibilità di fissaggio senza rischio di torsione.**
- **Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) per garantire l'ammortizzazione delle vibrazioni a tutela della salute.**
- **Spazzole di carbone a disinserimento automatico per la protezione del motore.**

Fornitura:

Inclusi carter antitorsione, set di serraggio, impugnatura supplementare e chiave a due fori.

Descrizione tecnica

Kickback-stop	sì
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ø Massimo disco	125 mm
Avvio dolce	sì
Filettatura di raccordo	M14
Lunghezza cavo	4 m
Potenza assorbita	1550 W
Blocco contro il riavvio	sì
Peso	2,7 kg
Denominazione originale prodotto	WEF 15-125 Quick
Particolarità	Sistema di cambio rapido
Numero di giri/min. a vuoto	11000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari