

**metabo****Smerigliatrici angolari, Modello: WEA19-1800****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	077148 WEA19-1800
GTIN	4007430314307
Classe articolo	03D

**Descrizione****Esecuzione:**

**Potente smerigliatrice angolare da 180 mm con profondità di taglio di un modello da 230 mm.**

- **Vibrazioni ridotte per lavorare senza affaticarsi grazie all'impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT) e al sistema di autobilanciamento integrato.**
- **Avvio dolce elettronico e protezione contro il riavvio.**
- **Scatola degli ingranaggi montabile con fissaggio ruotabile a passi di 90°.**
- **Perfetta ergonomia grazie all'area di presa sottile progettata per garantire il massimo controllo e una facile esecuzione dei lavori sopratesta.**
- **Motore Metabo Marathon con innovativo sistema di raffreddamento e spazzole di carbone per una doppia durata.**
- **Elettronica ad albero intero Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie al numero di giri costante sotto carico.**
- **Sistema M-Quick per una sostituzione del disco senza l'ausilio di utensili e mediante semplice pressione di un pulsante.**
- **Carter regolabile senza attrezzi, con possibilità di fissaggio senza rischio di torsione.**
- **Dispositivo di sicurezza a frizione meccanico Metabo S-automatic: effetto kickback ridotto al minimo in caso di blocco del disco al più basso livello sul mercato – per la massima protezione dell'utilizzatore e un rapido avanzamento dei lavori.**
- **Avvio dolce elettronico e protezione contro il riavvio.**
- **Spazzole di carbone a disinserimento automatico per la protezione del motore.**

**Fornitura:**

Inclusi carter, impugnatura supplementare e ghiera di serraggio M-Quick.

## Descrizione tecnica

Particolarità	Ampia profondità di taglio
Particolarità	Sistema M-Quick
Potenza assorbita	1900 W
Vibrazione massima a norma EN	4,9 m/s <sup>2</sup>
Numero massimo giri	8200 min <sup>-1</sup>
Denominazione originale prodotto	WEA 19-180 Quick RT
Blocco contro il riavvio	sì
Lunghezza cavo	4 m
Profondità massima di taglio	60 mm
Peso	2,7 kg
Ø Massimo disco	180 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Smerigliatrice angolare