

metabo**Trapano avvitatore a percussione con batteria agli ioni di litio, Modello: SB18LBL****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070121 SB18LBL
GTIN	4007430337597
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Trapano avvitatore a percussione a batteria con motore senza spazzole e trasmissione a due velocità.**

Scegli tra una dotazione completa con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la macchina senza accessori in confezione di cartone, se si è già in possesso delle batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente.

Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una garanzia di 3 anni, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa luce da lavoro a LED e il pratico gancio da cintura, garantiscono un comfort persino maggiore durante le proprie mansioni. Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione "BL". Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.

- **Trapano avvitatore a percussione a batteria dal design estremamente compatto per campi di impiego universali.**
- **Funzione a percussione per la foratura su muratura.**
- **Luce da lavoro a LED integrata con funzione di luminescenza residua per una luminosità ottimale nell'area di lavoro.**
- **Con pratico gancio da cintura e portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.**

Vantaggi:**Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.**

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante, 2x batterie agli ioni di litio, caricabatterie e metaBox.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Imballaggio	Metabox
Utilizzo tipico	Medium
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Numero di colpi massimo	26000 min ⁻¹
Ø Massimo punta elicoidale per legno	32 mm
Denominazione originale prodotto	SB 18 L BL
Coppia massima morbido	25 Nm
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Tensione batteria	18 V
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 mm
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 550
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 1850
Peso con batteria	1,4 kg
Coppia massima duro	60 Nm
Numero di batterie contenute	2
Peso senza batteria	0,9 kg
Capacità batteria	2 Ah
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	10 mm
Struttura del motore	senza spazzole
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore a percussione

