

metabo**Trapano avvitatore a batteria con batteria LiHD, Modello: BSLTBL****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	070259 BSLTBL
GTIN	4007430334732
Classe articolo	03D

Descrizione**Esecuzione:****Trapano avvitatore a batteria con e senza sistema Metabo Quick.**

Il **sistema Quick consente di risparmiare molto tempo** quando si passa frequentemente dalla foratura all'avvitamento. In pochi secondi, il mandrino con punta può essere sostituito da un portabit con bit, senza alcun attrezzo.

Scegli tra una **dotazione completa** con 2 accumulatori, caricabatterie e robusta valigetta in plastica oppure la **macchina senza accessori** in confezione di cartone, se si è già in possesso di alcune batterie. Accumulatori e caricabatterie possono essere acquistati anche separatamente. Inoltre, su tutti gli accumulatori di Metabo ricevi una **garanzia di 3 anni**, indipendentemente dal numero di cicli di ricarica.

Altri dettagli, come la luminosa **luce da lavoro a LED** e il pratico **gancio da cintura**, garantiscono un comfort ancora maggiore durante il lavoro.

- **Trapano avvitatore senza spazzole; massime prestazioni per le applicazioni più complesse.**
- **Esclusivo motore brushless Metabo per un rapido avanzamento del lavoro e la massima efficienza nella foratura e nell'avvitamento.**
- **Luce da lavoro integrata per illuminare l'area di lavoro.**
- **Con pratico gancio da cintura e supporto portabit, fissabile a scelta a destra o a sinistra.**
- **Accumulatori LiHD per garantire prestazioni ottimali nonché autonomia e durata estremamente elevate.**

Per le applicazioni più difficili consigliamo i modelli senza spazzole, immediatamente riconoscibili dalla denominazione "BL". Sono inoltre dotati di una protezione termica contro i sovraccarichi, che protegge il motore dal surriscaldamento.

Vantaggi:

Batterie compatibili al 100 % - adesso anche multiproduttore.

Tutti gli apparecchi e gli accumulatori da 18 V dei partner CAS sono completamente compatibili tra di loro. CAS sta per "Cordless Alliance System".

Fornitura:

Inclusi mandrino autoserrante, 2x batterie LiHD, caricabatterie e metaBOX.

Nota:

Per batterie e caricabatterie adatti vedi n. art. 073870 - 073890.

Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Peso senza batteria	1,2 kg
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Modello CAS 18 V
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 600 min ⁻¹
Numero di giri/min. a vuoto	0 - 2100 min ⁻¹
Coppia massima morbido	34 Nm
Struttura del motore	senza spazzole
Denominazione originale prodotto	BS 18 LT BL
Utilizzo tipico	Strong
Peso con batteria	1,8 kg
Campo di serraggio mandrino autoserrante	1,5 - 13 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tensione batteria	18 V
Coppia massima duro	75 Nm
Imballaggio	Metabox
Capacità batteria	4 Ah
Numero di batterie contenute	2
Ø Massimo punta elicoidale per legno	38 mm
Tipo di prodotto	Trapano avvitatore

USP1	18V
USP2	Motore senza spazzole, con 2 batterie, campo di serraggio del mandrino autoserrante 1,5-13

Accessori

Caricabatterie Modello ASC55-8	073890 ASC55-8
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 2 Ah	073870 2
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 4 Ah	073870 4
AccumulatoreLi-Power Capacità batteria 5,2 Ah	073870 5,2
Caricabatterie Modello ASC55	073890 ASC55