

**Casco di protezione EVO® 3, Colore: YELLOW****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	097863 YELLOW
GTIN	5038428126106
Classe articolo	09W

Descrizione**Esecuzione:**

Il casco di protezione per uso industriale **EVO® 3** fornisce un'eccellente protezione grazie alla robusta calotta interna, offrendo al tempo stesso un'ampia gamma di vantaggi in termini di comfort. Dotato di **cinturino molto basso sulla nuca** per garantire un'ottima vestibilità. Il **sistema di cinghie a 6 punti** ha una profondità regolabile e assicura una **perfetta aderenza**. **Ventilazione laterale e posteriore** per un movimento ottimale dell'aria all'interno della calotta, che riduce la temperatura del casco di circa 2-3 gradi. Con pratica **fascia tergisudore Chamlon™ in cotone**. Visiera di lunghezza media. Con ampia area stampabile per loghi ed etichette.

- **Cinghia a 6 punti**
- **Con tappo a vite**
- **Sistema di ventilazione integrato**

Norma:

DIN EN 397

Proprietà del casco: Protezione fino a -30 °C

Materiale elmetto: HDPE

Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Dimensione: 53 - 64 cm

Peso: 372 g

Descrizione tecnica

Regolazione taglia	Sistema di chiusura a rotazione
Colore	giallo
Peso	372 g
Dimensione	53 - 64 cm
Proprietà del casco	Protezione dagli spruzzi di metallo fuso
Proprietà del casco	Protezione fino a -30 °C
Materiale elmetto	HDPE
Norma	DIN EN 397
Tipo di prodotto	Casco di protezione