

**TMSERROR, Modello: GBH18V24C****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	075515 GBH18V24C
GTIN	4053423235067
Classe articolo	03B

Descrizione**Esecuzione:**

Martello perforatore a batteria da 18 V con portautensili SDS-plus e motore senza spazzole.

- **Frizione di sovraccarico per proteggere macchina e utilizzatore.**
- **Rotazione oraria/antioraria.**
- **Estremamente robusto: l'Electronic Motor Protection spegne il motore in caso di sovraccarico; completamente funzionante anche dopo un test di caduta da 2 m su calcestruzzo.**

Martello perforatore con modulo Bluetooth Connectivity integrato.

- **KickBack Control e Vibration Control.**
- **Interfaccia utente per la selezione della modalità dell'utensile (automatica/preferita).**

Fornitura:

Inclusi 2x batterie agli ioni di litio da 18 V / 5,0 Ah, caricabatterie, asta di profondità, inserto L-BOXX 1/1 per apparecchio e caricabatterie e L-BOXX.

Nota:

Per punte foranti in HM adatte vedi a partire da n. art. 787000. Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073851 – 073866.

Descrizione tecnica

Tensione batteria	18 V
-------------------	------

Denominazione originale prodotto	GBH 18V-24 C
Vibrazione massima a norma EN	16 m/s ²
Portautensile forma	SDS-Plus
Capacità batteria	5 Ah
Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	13 mm
Ø Massimo punta elicoidale per legno	30 mm
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Numero di colpi massimo	4350 min ⁻¹
Peso	2,9 kg
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute	2
Ø Massimo punta elicoidale per calcestruzzo	24 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Energia d'urto	2,4 J
Tipo di prodotto	Martello perforatore

Accessori

Batteria agli ioni di litio Modello di batteria, tensione batteria B18 V

073851 B18