

HEDI

Avvolgicavo interamente in plastica per F, B, PL e CZ, Modello: 50R



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081104 50R
GTIN	4003644024117
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.

Avvolgicavo HEDI® compatto e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 250 mm e diverse caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.

- **Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.**
- **Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.**
- **Possibilità di facile montaggio a parete.**

Per l'impiego di breve durata all'aperto.: Per un impiego di breve durata all'aperto.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Descrizione tecnica

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Sistema diagnostico disponibile	sì
Lunghezza cavo	50 m
Alimentazione	Alimentazione di rete
Struttura del cavo	3G1,5
Numero di prese	3
Materiale corpo	Plastica
Colore cavo	nero
Grado di protezione IP	IP 44
Materiale del cavo	Gomma
Classe del cavo	H05RR-F
Tipo di prodotto	Avvolgicavo