

HEDI

Avvolgicavo in lamiera d'acciaio per F, B, PL e CZ, Modello: 40N



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081107 40N
GTIN	4003644013487
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell'avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica. Con prese per i **Paesi F, B, PL e CZ**. Con coperchi a chiusura automatica. Per l'impiego **continuo** all'aperto. Conforme ai requisiti della norma DGUV I 203-005 (ex BGI 600).

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Grado di protezione IP: IP 44

Antiurto e antispruzzo: Categoria 1 (C1) secondo la BGI

Potenza nominale srotolato: 3500 (16 A) W

Classe del cavo: H07RN-F

Struttura del cavo: 3G1,5

Materiale del cavo: Neoprene

Lunghezza cavo: 40 m

Numero di prese: 3

Descrizione tecnica

Tensione di rete	250 V
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Lunghezza cavo	40 m
Classe del cavo	H07RN-F
Struttura del cavo	3G1,5
Materiale del cavo	Neoprene
Grado di protezione IP	IP 44
Antiurto e antispruzzo	Categoria 1 (C1) secondo la BGI
Materiale corpo	Lamiera di acciaio
Numero di prese	3
Alimentazione	Alimentazione di rete
Sistema diagnostico disponibile	sì
Tipo di prodotto	Avvolgicavo