

KERN**Bilancia con piattaforma di pesata, modello DS ad alta risoluzione, Campo massimo di pesatura: 16kg**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 479611 16 |
| GTIN | 4045761357044 |
| Classe articolo | 47D |

Descrizione

Esecuzione:

- **Robusta bilancia con piattaforma di pesata utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.**
- **Unità di visualizzazione (cifre di 21 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.**
- **Robusta piattaforma con calotta protettiva per l'unità di visualizzazione.**
- **Utilizzo semplice e intuitivo mediante il menu di dialogo (sì / no) sul display.**
- **Funzionamento a batteria e con alimentazione di rete (batteria su richiesta).**
- **Pesi di riferimento (ad es. peso delle viti) liberamente programmabili.**
- **Ottimizzazione automatica del riferimento per ottenere un conteggio esatto.**
- **Programma di regolazione CAL: per l'autotaratura (peso campione necessario su richiesta).**
- **Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 1, 5, 10, 20 pezzi.**
- **Commutazione del display da pezzo a peso.**
- **Sottrazione numerica della tara per conoscere il peso del contenitore. Utile per controllare il volume di riempimento.**
- **Determinazione della percentuale: visualizzazione dello scostamento dal peso di riferimento in % invece che in grammi.**
- **KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento di adattatori di interfaccia KUP esterni (non inclusi nella fornitura) come ad es. RS-232, USB, ecc. per lo scambio di dati e comandi di controllo, di facile installazione.**

Fornitura:

Incl. adattatore di rete 230 V / 50 Hz, calotta di protezione.

Accessori speciali:

Batteria interna ed esterna, peso campione, supporto a muro, stampante, stativo e adattatore di interfaccia come RS-232, USB, ecc. disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------------|
| Tempo di oscillazione | 3 s |
| Riproducibilità | 0,1 g |
| Denominazione originale prodotto | DS |
| Campo massimo di pesatura | 0 - 16 kg |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria |
| Risoluzione | 0,1 g |
| Peso netto | 7,5 kg |
| Dimensione piano di pesata | 308×318 mm |
| Peso minimo del pezzo | 1 g |
| Taratura | Prezzo su richiesta |
| Altezza cifre unità di visualizzazione | 18 mm |
| Tipo di prodotto | Bilancia con piattaforma |

Servizi

| | |
|---|-----------|
| Rapporto di taraturaBilancia Campo massimo di pesatura 50 kg | 027700 50 |
|---|-----------|