

KERN**Bilancia di precisione, modello 572, Campo massimo di pesatura: 24100g**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479521 24100
GTIN	4045761356931
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo robusto in metallo.**
- **Utilizzo semplice e intuitivo tramite il menu di dialogo.**
- **Alimentazione di rete e a batteria, commutabile.**
- **Pesi di riferimento (ad es. peso delle viti) liberamente programmabili.**
- **Programma di regolazione CAL: per l'autotaratura (necessario peso di regolazione esterno su richiesta).**
- **Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 1, 5, 10, 20 pezzi. Commutazione del display da pezzo a peso.**
- **Dosaggio: memoria separata per il peso della tara e per gli ingredienti del dosaggio (netto totale).**
- **KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento di adattatori di interfaccia KUP esterni come ad es. RS-232, USB, ecc. per lo scambio di dati e comandi di controllo, senza che sia richiesta una installazione complicata.**

Fornitura:

Incl. adattatore di rete 230 V / 50 Hz, calotta di protezione.

Accessori speciali:

Batteria esterna, cavo per la trasmissione dati, stampante, adattatore di interfaccia come ad esempio RS-232 e USB su richiesta.

Descrizione tecnica

Profondità	310 mm
Peso minimo del pezzo	1 g
Linearità	±0,3 g
Peso netto	2,7 kg
Larghezza	180 mm
Campo massimo di pesatura	0 - 24100 g
Altezza	85 mm
Risoluzione	0,1 g
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Alimentazione	Alimentazione di rete
Dimensione piano di pesata	160×200 mm
Tempo di oscillazione	3 s
Denominazione originale prodotto	572
Riproducibilità	0,1 g
Taratura	Prezzo su richiesta
Tipo di prodotto	Bilancia di precisione