

KERN**Bilancia con piattaforma di pesata, modello DS ad alta risoluzione, Campo massimo di pesatura: 65kg**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479611 65
GTIN	4045761356993
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

- **Robusta bilancia con piattaforma di pesata utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.**
- **Unità di visualizzazione (cifre di 21 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.**
- **Robusta piattaforma con calotta protettiva per l'unità di visualizzazione.**
- **Utilizzo semplice e intuitivo mediante il menu di dialogo (sì / no) sul display.**
- **Funzionamento a batteria e con alimentazione di rete (batteria su richiesta).**
- **Pesi di riferimento (ad es. peso delle viti) liberamente programmabili.**
- **Ottimizzazione automatica del riferimento per ottenere un conteggio esatto.**
- **Programma di regolazione CAL: per l'autotaratura (peso campione necessario su richiesta).**
- **Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 1, 5, 10, 20 pezzi.**
- **Commutazione del display da pezzo a peso.**
- **Sottrazione numerica della tara per conoscere il peso del contenitore. Utile per controllare il volume di riempimento.**
- **Determinazione della percentuale: visualizzazione dello scostamento dal peso di riferimento in % invece che in grammi.**
- **KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento di adattatori di interfaccia KUP esterni (non inclusi nella fornitura) come ad es. RS-232, USB, ecc. per lo scambio di dati e comandi di controllo, di facile installazione.**

Fornitura:

Incl. adattatore di rete 230 V / 50 Hz, calotta di protezione.

Accessori speciali:

Batteria interna ed esterna, peso campione, supporto a muro, stampante, stativo e adattatore di interfaccia come RS-232, USB, ecc. disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Tempo di oscillazione	3 s
Peso netto	19 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Denominazione originale prodotto	DS
Dimensione piano di pesata	500×400 mm
Risoluzione	0,5 g
Riproducibilità	0,5 g
Peso minimo del pezzo	5 g
Taratura	Prezzo su richiesta
Campo massimo di pesatura	0 - 65 kg
Altezza cifre unità di visualizzazione	18 mm
Tipo di prodotto	Bilancia con piattaforma

Servizi

Rapporto di taratura Bilancia Campo massimo di pesatura 100 kg	027700 100
Certificato DAkkS Bilancia Campo massimo di pesatura 180	027710 180