

KERN**Bilancia con piattaforma di pesata, modello DS ad alta risoluzione, Campo massimo di pesatura: 36kg**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479611 36
GTIN	4045761357013
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

- **Robusta bilancia con piattaforma di pesata utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.**
- **Unità di visualizzazione (cifre di 21 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.**
- **Robusta piattaforma con calotta protettiva per l'unità di visualizzazione.**
- **Utilizzo semplice e intuitivo mediante il menu di dialogo (sì / no) sul display.**
- **Funzionamento a batteria e con alimentazione di rete (batteria su richiesta).**
- **Pesi di riferimento (ad es. peso delle viti) liberamente programmabili.**
- **Ottimizzazione automatica del riferimento per ottenere un conteggio esatto.**
- **Programma di regolazione CAL: per l'autotaratura (peso campione necessario su richiesta).**
- **Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 1, 5, 10, 20 pezzi.**
- **Commutazione del display da pezzo a peso.**
- **Sottrazione numerica della tara per conoscere il peso del contenitore. Utile per controllare il volume di riempimento.**
- **Determinazione della percentuale: visualizzazione dello scostamento dal peso di riferimento in % invece che in grammi.**
- **KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento di adattatori di interfaccia KUP esterni (non inclusi nella fornitura) come ad es. RS-232, USB, ecc. per lo scambio di dati e comandi di controllo, di facile installazione.**

Fornitura:

Incl. adattatore di rete 230 V / 50 Hz, calotta di protezione.

Accessori speciali:

Batteria interna ed esterna, peso campione, supporto a muro, stampante, stativo e adattatore di interfaccia come RS-232, USB, ecc. disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Peso minimo del pezzo	2 g
Riproducibilità	0,2 g
Tempo di oscillazione	3 s
Peso netto	9,5 kg
Dimensione piano di pesata	308x318 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Campo massimo di pesatura	0 - 36 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Denominazione originale prodotto	DS
Risoluzione	0,2 g
Altezza cifre unità di visualizzazione	18 mm
Tipo di prodotto	Bilancia con piattaforma

Servizi

Rapporto di taraturaBilancia Campo massimo di pesatura 50 kg	027700 50
-----------------------------------------------------------------	-----------