

KERN**Bilancia con piattaforma di pesata, modello DS ad alta risoluzione, Campo massimo di pesatura: 150kg**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479611 150
GTIN	4045761357037
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

- **Robusta bilancia con piattaforma di pesata utilizzabile per pesare pacchi, come bilancia industriale e contapezzi.**
- **Unità di visualizzazione (cifre di 21 mm), installabile a distanza dalla piattaforma mediante il cavo flessibile.**
- **Robusta piattaforma con calotta protettiva per l'unità di visualizzazione.**
- **Utilizzo semplice e intuitivo mediante il menu di dialogo (sì / no) sul display.**
- **Funzionamento a batteria e con alimentazione di rete (batteria su richiesta).**
- **Pesi di riferimento (ad es. peso delle viti) liberamente programmabili.**
- **Ottimizzazione automatica del riferimento per ottenere un conteggio esatto.**
- **Programma di regolazione CAL: per l'autotaratura (peso campione necessario su richiesta).**
- **Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 1, 5, 10, 20 pezzi.**
- **Commutazione del display da pezzo a peso.**
- **Sottrazione numerica della tara per conoscere il peso del contenitore. Utile per controllare il volume di riempimento.**
- **Determinazione della percentuale: visualizzazione dello scostamento dal peso di riferimento in % invece che in grammi.**
- **KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento di adattatori di interfaccia KUP esterni (non inclusi nella fornitura) come ad es. RS-232, USB, ecc. per lo scambio di dati e comandi di controllo, di facile installazione.**

Fornitura:

Incl. adattatore di rete 230 V / 50 Hz, calotta di protezione.

Accessori speciali:

Batteria interna ed esterna, peso campione, supporto a muro, stampante, stativo e adattatore di interfaccia come RS-232, USB, ecc. disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Risoluzione	1 g
Peso netto	19 kg
Dimensione piano di pesata	500×400 mm
Riproducibilità	1 g
Denominazione originale prodotto	DS
Tempo di oscillazione	3 s
Taratura	Prezzo su richiesta
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Campo massimo di pesatura	0 - 150 kg
Peso minimo del pezzo	10 g
Altezza cifre unità di visualizzazione	18 mm
Tipo di prodotto	Bilancia con piattaforma

Servizi

Rapporto di taraturaBilancia Campo massimo di pesatura 150 kg	027700 150
Certificato DAkkSBilancia Campo massimo di pesatura 180	027710 180