


BDMT 170408 ER-JT, PR1210, Modello: GG

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227567 GG
GTIN	4960664609055
Classe articolo	25A

Descrizione
Nota:

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$.

90° esatti fino ad $a_p = 9$ mm.

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,09 – 0,27 mm

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,09 – 0,27 mm
Modello	GG
Raggio di curvatura	0,8 mm
Codice ISO Inserto	BDMT 170408 ER-JT
Tipo	PR1210
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Ti > 850 N/mm ²	idoneo	50 m/min	S
GG(G)	idoneo	180 m/min	K
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		