

**Garant****Spazzola per pulitura (A), Ø Disco: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	566758 125
GTIN	4067263046882
Classe articolo	51E

**Descrizione****Esecuzione:**

Dischi abrasivi con tessuto in nylon abrasivo sintetico, uniforme con grana abrasiva. Struttura del tessuto **fine, a maglia fitta ed estremamente resistente** di elevata **flessibilità** e potenza abrasiva.

**Uso:**

Per pulire e sbavare con **finitura superficiale di precisione**.  
Con platorello in fibra di vetro per montaggio diretto su smerigliatrici angolari.

**Descrizione tecnica**

Grado durezza	morbido
Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	125 mm
Grado di finezza	medio
Velocità consigliata	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Numero massimo giri	11000 min <sup>-1</sup>
Sigla materiale abrasivo	A

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Descrizione della forma	piatto
Velocità periferica massima	60 m/s
Tipo di prodotto	Panno per la pulitura grezza

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idonea		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idonea		
Acciaio < 55 HRC	idonea		
Acciaio < 60 HRC	idonea		
Acciaio < 67 HRC	idonea		
INOX	idonea		
Ti	idonea		
GG(G)	idonea		
CuZn	idonea		
Alluminio, CFRP	idonea		
Legno	idonea		
Vernice	idonea		
Uni	idonea		
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		