

KERN**Bilancia di precisione, modello PCB, Campo massimo di pesatura: 3600g**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	479511 3600
GTIN	4045761243194
Classe articolo	47D

Descrizione

Esecuzione:

- **Utilizzo a batteria e con collegamento alla rete. Spegnimento automatico dopo 3 minuti.**
- **Programma di regolazione CAL: per l'autotaratura (necessario peso di regolazione esterno su richiesta).**
- **Contapezzi: quantità di riferimento selezionabile 5, 10, 25, 50 pezzi. Commutazione del display da pezzo a peso.**
- **Dosaggio: memoria separata per il peso della tara e per gli ingredienti del dosaggio (netto totale).**

KERN Universal Port (KUP): consente il collegamento di adattatori di interfaccia KUP esterni come ad es. RS-232, USB, ecc. per lo scambio di dati e comandi di controllo, senza che sia richiesta una installazione complicata.

Fornitura:

Incluso adattatore di rete 230 V/50 Hz, calotta di protezione.

Accessori speciali:

Batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61; accumulatore interno su richiesta. Cavo per la trasmissione dati, stampante, adattatore di interfaccia come ad esempio RS 232 o USB su richiesta.

Descrizione tecnica

Peso netto	1,4 kg
------------	--------

Peso minimo del pezzo	0,2 g
Campo massimo di pesatura	3600 g
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 6LR61
Tempo di oscillazione	3 s
Larghezza	163 mm
Profondità	245 mm
Riproducibilità	0,01 g
Risoluzione	0,01 g
Linearità	±0,05 g
Dimensione piano di pesata	130×130 mm
Altezza	79 mm
Taratura	K2
Tipo di prodotto	Bilancia di precisione

Servizi

Certificato DAkkSBilancia Campo massimo di pesatura 50	027710 50
Rapporto di taraturaBilancia Campo massimo di pesatura 50 kg	027700 50