

**Garant****Spazzola per pulitura (A), Ø Disco: 115mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 566757 115    |
| GTIN            | 4067263046875 |
| Classe articolo | 51E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Dischi abrasivi con tessuto in nylon abrasivo sintetico, uniforme con grana abrasiva. Struttura del tessuto **fine, a maglia fitta ed estremamente resistente** di elevata **flessibilità** e potenza abrasiva.

**Uso:**

Per pulire e sbavare con **finitura superficiale di precisione**.  
Con platorello in fibra di vetro per montaggio diretto su smerigliatrici angolari.

**Descrizione tecnica**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Numero massimo giri      | 11000 min <sup>-1</sup>       |
| Ø Foro                   | 22,23 mm                      |
| Velocità consigliata     | 5000 - 7000 min <sup>-1</sup> |
| Ø Disco                  | 115 mm                        |
| Grado durezza            | morbido                       |
| Grado di finezza         | medio                         |
| Sigla materiale abrasivo | A                             |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 %                      |
| Descrizione della forma             | piatto                       |
| Velocità periferica massima         | 60 m/s                       |
| Tipo di prodotto                    | Panno per la pulitura grezza |

### Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | idonea               |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idonea               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idonea               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idonea               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | idonea               |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | idonea               |                |            |
| INOX                             | idonea               |                |            |
| Ti                               | idonea               |                |            |
| GG(G)                            | idonea               |                |            |
| CuZn                             | idonea               |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | idonea               |                |            |
| Legno                            | idonea               |                |            |
| Vernice                          | idonea               |                |            |
| Uni                              | idonea               |                |            |
| a umido max.                     | limitatamente adatta |                |            |
| a secco                          | idonea               |                |            |