



## Telecamera da ispezione a batteria, Denominazione originale prodotto: M12-360IC



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	492712 M12-360IC
GTIN	4058546410254
Classe articolo	03L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Telecamera da ispezione compatta a batteria per ispezioni visuali in punti di difficile accesso.

- **Ampio schermo LCD da 4,3 pollici per immagini nitide e chiare.**
- **Schermo ruotabile di 270°.**
- **5 livelli di luminosità garantiscono un'illuminazione ottimale.**
- **Zoom digitale a 3 livelli per una rapida messa a fuoco su determinati punti specifici.**

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusi 1× batteria agli ioni di litio 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie, cavo telecamera, gancio, magnete, specchio, valigetta di trasporto.

### Descrizione tecnica

Lunghezza cavo telecamera	1200 mm
Ø Testa camera	10 mm

Grado di protezione IP	IP 67
Capacità batteria	2 Ah
Peso	0,9 kg
Risoluzione display	480×272 px
Denominazione originale prodotto	M12 360IC
Dimensione display	4,3 pollici
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tensione batteria	12 V
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Milwaukee tipo B 12 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Endoscopio