



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434262 12,5
GTIN	7630041162578
Classe articolo	45A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale con display LCD di facile lettura. Il quadrante ruotabile di 270° consente un allineamento ottimale della visualizzazione dei valori di misura per una vasta gamma di applicazioni.

Funzione:

Azzeramento/preset, emissione dei valori di misura, direzione di conteggio commutabile.

Tastiera bloccabile, modalità stand-by.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Tastatore speciale e di ricambio n. art. 424900; 434910; 434915. Cavo per la trasmissione dati n. art. 498928.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,0005 pollici
Limite di errore	0,01 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Ø Alloggiamento	59,8 mm

Taratura	C1
Numero di batterie contenute	1
Serie	DIALTRONIC
Intervallo di misurazione	0 - 12,5 mm
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Forza di misura	0,65 – 0,90 N
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Spessore della cassa	33 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Risoluzione	0,01 mm
Norma	DIN 878
Risoluzione	mm/pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia USB
Funzione di PRESET	sì
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023000 12,5
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

Accessori

Batteria /batteria speciale, Tipo di batteria: CR2032	081560 CR2032
---	---------------