

**Comparatore digitale lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434290 12,5
GTIN	7630041152487
Classe articolo	45A

**Descrizione****Esecuzione:**

Comparatore digitale con display combinato numerico e con visualizzazione scala (altezza cifre 10 mm), nonché tacche di tolleranza meccaniche. Display / Tastiera ruotabile fino a 270°.

**Funzione:**

Azzeramento/preset, emissione dei valori di misura, direzione di conteggio commutabile. Tastiera bloccabile, modalità stand-by. Definizione delle tolleranze inferiori e superiori, misurazione dinamica min / max / max-min, selezione Ref 1 o Ref 2 (preset e tolleranza memorizzata), fattore di moltiplicazione, blocco tastiera, uscita dati, scelta della risoluzione (0,01 oppure 0,001 mm). IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498928, tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910.

**Descrizione tecnica**

Ø Alloggiamento	59,8 mm
Serie	DIALTRONIC
Grado di protezione IP	IP 54
Risoluzione	0,00005 pollici
Forza di misura	0,65 – 0,90 N
Intervallo di misurazione	0 - 12,5 mm
Taratura	C1
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Spessore della cassa	33 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Risoluzione	0,001 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Limite di errore	0,003 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Altezza cifre	10 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia USB
Funzione di PRESET	sì
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023000 12,5
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

## Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032

081560 CR2032