



Cricchetto ad innesto reversibile - 20 denti, Quadro di manovra maschio: 1/4pollici



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Classe articolo	66F

Descrizione

Esecuzione:

Cricchetto a innesto commutabile con 48 denti e angolo di registro di 7,5°.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche: n. art. 657320 Dim. 2 e 5

Descrizione tecnica

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
---------------------------	-------------

Numero di denti	48
Altezza h	8 mm
Interasse S	25 mm
Attacco	Ø 6 mm
Serie	QH
Larghezza b	15 mm
Cricchetti reversibili	sì
Cricchetto a sbloccaggio rapido	no
Tipo di prodotto	Cricchetto