



Chiave a bocca ad innesto, Apertura: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	657323 12
GTIN	4580135821757
Classe articolo	66F

Descrizione

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche: n. art. 657320 Dim. 2 e 5

Descrizione tecnica

Attacco	Ø 6 mm
Larghezza b	22 mm
Apertura	12 mm
Altezza h	4,5 mm

Interasse S	25 mm
Tipo di prodotto	Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta