

Garant GRIDLINE

Struttura portante, Per misura inserto Lunghezza × Larghezza: 1200X800mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	431010 1200X800
GTIN	4067263211860
Classe articolo	41C

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta costruzione saldata inclusi i supporti. Irregolarità del pavimento compensabili mediante viti di regolazione dell'altezza.

Struttura portante, acciaio profilato, verniciatura RAL 7035 grigio chiaro. Mensola in bambù a incollatura incrociata.

Nota:

Per supporti con isolamento antioscillazione ordinare 4x n. art. 086002 Dim. 850.

Descrizione tecnica

Altezza struttura portante	710 mm
Profondità struttura portante	650 mm
Larghezza struttura portante	906 mm
Portata distribuita su tutta la superficie	1000 kg
Altezza struttura portante incluso supporti	770 mm
Compensazione altezza	25 mm
Tipo di prodotto	Struttura portante

