



Trapano con base elettromagnetica compatta 72732361



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	076527 72732361
GTIN	4014586897356
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Trapano con base elettromagnetica compatto a una velocità, estremamente piccolo e leggero, con rinvio angolare e dimensioni minime per l'utilizzo in punti stretti nelle officine e nei cantieri.

- **Motore fisso per eseguire lavori nei punti più stretti.**
- **Utilizzo bilaterale e salvaspazio tramite cricchetto.**
- **Visibilità ottimale sul punto di foratura.**
- **Esclusivo avanzamento canotto per profondità di taglio fino a 35 mm.**

Fornitura:

Inclusi 1x cricchetto da 1/2 pollice, prolunga per chiave a bussola da 1/2 pollice, pompa per la circolazione del lubrorefrigerante, cinghia, raschiatrucioli, spina di centraggio, protezione contro il contatto, impugnatura supplementare, chiave a esagono incassato da 5 mm, chiave a esagono incassato con impugnatura a T da 5 mm, valigetta.

Descrizione tecnica

Ø Foro massimo filettatura in acciaio	M12 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Peso	8,5 kg
Lunghezza base magnetica	175 mm

Ø Massimo punta elicoidale per acciaio	16 mm
Portautensile forma	Weldon
Potenza assorbita	1200 W
Dimensione portautensile	19 mm (3/4 pollice)
Larghezza base magnetica	80 mm
Ø Massimo svasatura	32 mm
Ø Preforazione massimo in acciaio	36 mm
Denominazione originale prodotto	KBC 36 MAGFORCE
Numero massimo giri	130 - 520 min ⁻¹
Corsa utile	46 mm
Altezza	169 mm
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Trapano con base elettromagnetica