



Smerigliatrici angolari Batteria, Modello: 71220161



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077107 71220161
GTIN	4014586898155
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Potente smerigliatrice angolare a batteria da 18 V AMPShare a prova di polvere per troncature, rettifiche e sbavature efficaci durante il montaggio. Doppia produttività: fino al 50% di troncature in più rispetto al sistema precedente grazie alla perfetta combinazione di una macchina potente con lo straordinario sistema a batteria ProCORE. Durevole e robusta grazie all'alloggiamento del motore completamente chiuso. Tale elemento protegge il motore dalle polveri aggressive ceramiche e minerali. Alette di raffreddamento innovative per una dissipazione ottimale del calore, monitoraggio della temperatura incluso.

- **Preselezione elettronica del numero di giri.**

Fornitura:

Senza batteria e senza caricabatterie. Inclusi carter, ghiera di serraggio rapido senza utensili, impugnatura antivibrazioni, chiave, L-BOXX.

Nota:

Per starter set adatto vedi al n. art. 073863 – 073867.

Descrizione tecnica

Campo del numero di giri	2500 - 8500 min ⁻¹
Profondità massima di taglio	25 mm
Ø Massimo disco	115 mm

Tensione batteria	18 V
Denominazione originale prodotto	CCG 18-115-10AS
Blocco contro il riavvio	sì
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di batteria	Ioni di litio
Peso	2,7 kg
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Vibrazione massima a norma EN	5 m/s ²
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Numero di batterie contenute	0
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari