



Smerigliatrice angolare, Modello: 72226760



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077111 72226760
GTIN	4014586895802
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Smerigliatrice angolare compatta FEIN Ø 125 mm.

- **Motore robusto e potente per l'impiego quotidiano.**
- **Elevata protezione dell'utilizzatore grazie al controllo dei contraccolpi, alla protezione contro il riavvio e all'impugnatura antivibrazioni.**
- **Elevata capacità di sovraccarico grazie al raffreddamento diretto del motore, testata ingranaggi girevole a passi di 90° (posizione ottimale degli interruttori in base all'utilizzo).**
- **Sostituzione rapida e senza utensili del materiale abrasivo grazie alla ghiera di serraggio rapido.**

Smerigliatrice angolare Compact resistente alla polvere, potente, durevole e che richiede poca manutenzione, con **motore FEIN PowerDrive senza spazzole.**

Ampia protezione dell'utilizzatore attraverso:

- **Avvio dolce**
- **Protezione contro il riavvio**
- **Monitoraggio degli inceppamenti**
- **Protezione elettronica contro i sovraccarichi**
- **Preselezione del numero di giri**
- **Monitoraggio dei contraccolpi, impugnatura antivibrazioni e freno**

Fornitura:

Impugnatura, carter, ghiera di serraggio e chiave.

Descrizione tecnica

Blocco contro il riavvio	sì
Denominazione originale prodotto	CG 15-125 BL
Peso	2,2 kg
Particolarità	Motore Brushless
Numero massimo giri	3500 - 9000 min ⁻¹
Ø Massimo disco	125 mm
Profondità massima di taglio	35 mm
Potenza assorbita	1500 W
Tipo di prodotto	Smerigliatrici angolari