

Garant GRIDLINE

**Telaio portante armadietto, Per misura inserto Lunghezza × Larghezza:  
800X600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	431060 800X600
GTIN	4067263264903
Classe articolo	41C

**Descrizione****Esecuzione:**

Robusta costruzione saldata inclusi i supporti. Irregolarità del pavimento compensabili mediante viti di regolazione dell'altezza.

**Telaio portante armadietto**, corpo in lamiera di acciaio, a seconda della grandezza con anta battente (incluso ripiano) e/o cassette, incluso sistema di chiusura GARANT. Verniciatura corpo RAL 7035 grigio chiaro, frontalini RAL 7016 antracite.

**Collocamento:**

Altezza utile sportello: 345 mm

Numero di mensole: 1

Numero di cassettiere con anta: 1

Numero di cassettiere con cassette: 0

**Nota:**

Per supporti con isolamento antioscillazione ordinare 4x n. art. 086002 Dim. 850.

**Descrizione tecnica**

Portata distribuita su tutta la superficie	500 kg
Altezza struttura portante	710 mm

Larghezza struttura portante	606 mm
Altezza utile sportello	345 mm
Profondità struttura portante	600 mm
Altezza struttura portante incluso supporti	770 mm
Numero di mensole	1 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Compensazione altezza	25 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Struttura portante