



Smerigliatrici diritte Batteria, Modello: 71230661



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077259 71230661
GTIN	4014586897172
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

- **Potente levigatrice diritta a batteria a prova di polvere.**
- **Motore EC senza spazzole, esente da manutenzione, dotato di innovative alette di raffreddamento per una dissipazione ottimale del calore, con monitoraggio della temperatura incluso.**
- **Ideale per qualsiasi utilizzo. Velocità ottimali, adatte a molti tipi di materiali abrasivi grazie alla preselezione elettronica in continuo del numero di giri.**

Collo del mandrino lungo. Il colletto lungo e sottile permette alla levigatrice di penetrare in profondità nei pezzi (ad es. per levigare l'interno dei tubi).

Fornitura:

Inclusi pinza di serraggio Ø 6 mm, cad. 1× chiave fissa a forchetta rispettivamente con apertura SW13 e SW17 e valigetta di trasporto. **Senza batteria e caricabatterie.**

Nota:

Le levigatrici diritte sono omologate per l'uso di frese rotative fino a un Ø di 12 mm.
Per batterie adatte vedi n. art. 073856 – 073858 oppure starter set adatti al n. art. 073863 – 073867.

Descrizione tecnica

Ø Massimo pinze di serraggio	8 mm
Tensione batteria	18 V

Numero di batterie contenute	0
Denominazione originale prodotto	AGSZ 18-90 LBL AS
Campo del numero di giri	2900 - 9000 min ⁻¹
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Vibrazione massima a norma EN	< 2,5 m/s ²
Peso	1,6 kg
Preselezione elettronica del numero di giri	sì
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto	Smerigliatrici diritte