

**Cesoia a batteria /per intagli / lamiera, Modello: 71300661****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078103 71300661
GTIN	4014586898605
Classe articolo	03F

**Descrizione****Esecuzione:**

Cesoia a batteria per lamiera per l'uso mobile.

**Cesoie per lamiera.**

- **Buon adattamento alle curve con solo una leggera deformazione della lamiera.**
- **Comode e veloci durante la contornatura e il taglio.**
- **Per lamiere fino a 800 N/mm<sup>2</sup> e acciai inossidabili.**
- **Lama reversibile a quattro vie: taglio preciso e senza sbavature con costi di esercizio ridotti.**

**Fornitura:**

Inclusi L-BOXX, **senza** batteria e caricabatterie.

**Nota:**

Per batterie adatte vedi n. art. 073851 – n. art. 073858 oppure starter set adatti al n. art. 073863 – n. art. 073867. Caricabatterie al n. art. 073866.

**Descrizione tecnica**

Spessore max. del materiale acciaio max. 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Peso	2 kg

Raggio della curva più piccola	15 mm
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	0
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Tensione batteria	18 V
Velocità di taglio	5 - 8 m/min
Numero di corse	4000 min <sup>-1</sup>
Denominazione originale prodotto	ABLS 18 1.6 E AS
Larghezza taglio	0 mm
Spessore max. del materiale acciaio max. 800 N/mm <sup>2</sup>	1 mm
Tipo di prodotto	Cesoia per lamiera