



Smussatrice a batteria a conduzione manuale, Modello: AKFH18-5AS



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	078123 AKFH18-5AS
GTIN	4014586898209
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Per realizzare smussi e raggi su materiali piatti, lamiere e contenitori, bordi interni ed esterni e profili di contorni e per arrotondare fori.

Potente smussatrice a batteria da impiegare nella preparazione ottimale dei rivestimenti per lavori flessibili in officina e in cantiere. Smussatrice a batteria per bordi fino a 5 mm di spessore.

Fornitura:

Senza batteria e caricabatterie, 1 macchina incl. testina di fresatura da 45° (senza rullo di guida e inserti), 3 viti di serraggio, 1 pasta di rame, 1 chiave a brugola da 4 mm, 1 giravite per viti Torx TX 15, 1 valigetta portautensili in plastica.

Nota:

Gli accessori necessari sono disponibili nel nostro eShop a partire da n. art. 078136 – 078138.

Per batterie adatte vedi n. art.073851 – 073859 oppure starter set adatti al n. art. 073863 – 073867.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	AKFH 18-5 AS
Angolo dello smusso	45 grado
Numero di giri/min. a vuoto	2400 - 7500 min ⁻¹

Raggio	2,5 mm
Numero di batterie contenute	0
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tensione batteria	18 V
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Piattaforma di appoggio	98 mm
Altezza max. dello smusso a 45°	5
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione	Bosch 18 V
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto	Sbavatrici e smussatrici