

Garant GRIDLINE

**Telaio portante armadietto, Per misura inserto Lunghezza × Larghezza:
1500X1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	431060 1500X1000
GTIN	4067263264934
Classe articolo	41C

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta costruzione saldata inclusi i supporti. Irregolarità del pavimento compensabili mediante viti di regolazione dell'altezza.

Telaio portante armadietto, corpo in lamiera di acciaio, a seconda della grandezza con anta battente (incluso ripiano) e/o cassetti, incluso sistema di chiusura GARANT. Verniciatura corpo RAL 7035 grigio chiaro, frontalini RAL 7016 antracite.

Collocamento:

Altezza frontalini cassetti (destra): 50; 75; 75; 100; 125 mm

Altezza utile sportello: 425 mm

Numero di mensole: 1

Numero di cassettiere con anta: 1

Numero di cassettiere con cassetti: 1

Nota:

Per supporti con isolamento antioscillazione ordinare 4x n. art. 086002 Dim. 850.

Descrizione tecnica

Larghezza struttura portante	1106 mm
Altezza utile sportello	425 mm
Profondità utile cassetti	500 mm

Portata distribuita su tutta la superficie	2000 kg
Profondità struttura portante	800 mm
Altezza struttura portante	710 mm
Altezza struttura portante incluso supporti	770 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Cassette larghezza utile in G	20 mm
Cassette profondità utile in G	20 mm
Numero di mensole	1 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Compensazione altezza	25 mm
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Tipo di prodotto	Struttura portante