



Fresa per spallamenti a 90° MECH17, codolo cilindrico, Ø D / Zeff: 40/2mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	227650 40/2
GTIN	4960664503780
Classe articolo	250

Descrizione

Esecuzione:

Inserti con intaglio per vibrazioni e forze di taglio ridotte. Maggiori larghezze di fresatura a_e a parità di profondità di taglio a_p .

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	73 mm
Inserto adatto	BD.. 1704
Ø Codolo D_s h6	32 mm
Ø Tagliente D_c	40 mm
Profondità di taglio massima $a_{p,max}$	59 mm
Vite inserto	229709 (T15; 3,5 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	160 mm
Numero taglienti effettivi Z_{eff}	2
Codice ISO Inserto	BDMT 170408
Numero di inserti	8
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ	90 grado
Utilizzo fresa	Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR	sì

Tipo di prodotto

Frese per spallamenti

Accessori

Vite di serraggio

229709