

**Portapunte VARIA VX3, VX3, Ø di serraggio D1: 14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319823 14
GTIN	2050002077720
Classe articolo	33E

**Descrizione****Esecuzione:**

**VX** – Serraggio a tre punti per una maggior trasmissione delle forze. **Resistenza di coppia fino a 200 Nm tramite il poligono.**

**Vantaggi:**

- **Cambio rapido mediante un solo punto di bloccaggio, quindi senza rischio di infortunio.**
- **Gli utensili da taglio sono già preasettati sulla macchina.**
- **Struttura corta – bassi costi dei pezzi.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con piani di trascinamento.

**Nota:**

Coppia di serraggio massima per VX3 e VX4 a 5,7 Nm, ottenibile con chiave dinamometrica adatta n. art. 211750 Dim. 5,7. Coppia di serraggio massima per V5 a 10 Nm. Non ruotare sopra la battuta allentando gli inserti.

Esecuzione extra corta su richiesta. Per la pulizia di supporti portautensili e inserti intercambiabili Varia consigliamo l'uso di EWS Clean e del set di pulizia.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco D <sub>1</sub>	14 mm
Ø Esterno D	46 mm

Sporgenza totale Dim. A	28 mm
Adattatore	VX3
Tipo di prodotto	Mandrino