


**Comparatore, Intervallo di misurazione / Ø Cassa: 10/58mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	431990 10/58
GTIN	4059192013837
Classe articolo	43A

**Descrizione****Esecuzione:**

Dimensioni secondo DIN EN ISO 463, ed. giugno 2006. Comparatori di precisione con cassa in metallo, Ø Gambo d'attacco 8 mm h6, temprato e rettificato. Quadrante orientabile mediante la lunetta per far coincidere la lancetta con il trattino della scala del quadrante. Lancetta centrale per lettura 1/100 mm, lancetta piccola per lettura 1 mm.

**Accessori speciali:**

Tastatore speciale n. art. 434900; 434910; 434915.

**Descrizione tecnica**

Taratura	C1
Forza di misura	0,7 - 1,4 N
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
Norma	DIN 878
Risoluzione	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 10 mm

Ø Alloggiamento	58 mm
Risoluzione	1 mm
Scostamento di misura MPE (campo di misura)	15 µm
Metrologia	meccanico
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

### Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5