



MultiMaster MM 300 Plus Start, Modello: 72297264



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077824 72297264
GTIN	4014586898094
Classe articolo	03F

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchi oscillanti leader sul mercato in tre diverse classi di potenza (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) nella nuova versione con **portautensili Starlock** (trasmissione della forza migliorata con avanzamento del lavoro più rapido fino al 35%).

- **Possibilità di utilizzo quasi infinite (segare, rettificare, raschiare, troncare, raspare) grazie all'andamento oscillatorio (ridotta formazione di polvere).**
- **Regolazione elettronica in continuo della velocità per un utilizzo ottimale.**
- **Massima qualità e stabilità grazie alla trasmissione in metallo e utilizzo continuo di cuscinetti a sfera e ad ago.**
- **Molto maneggevole grazie al design ergonomico con inserti morbidi e al peso ridotto.**

Grazie al portautensili Starlock Plus, è possibile accedere a circa 100 accessori FEIN delle classi di prestazione Starlock e Starlock Plus.

Strumento multiuso per lavori di smontaggio e ristrutturazioni con dotazione di base per segare legno, metalli, cartongesso e materie plastiche.

Fornitura:

1× valigetta portautensili in plastica, 1× lama per sega E-Cut Long-Life (35 mm), 1× lama per sega E-Cut Long-Life (65 mm), 1× lama per sega universale E-Cut (44 mm).

Descrizione tecnica

Peso	1,4 kg
------	--------

Denominazione originale prodotto	MM 300 Plus Start
Ampiezza (movimento di oscillazione)	2 × 1,6 grado
Alimentazione	Alimentazione di rete
Potenza assorbita	250 W
Portautensile	Starlock, Starlock Plus
Numero di oscillazioni	11000 - 20000 min ⁻¹
Lunghezza cavo	5 m
Imballaggio	Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto	Oscillatore