


**EFFBE****Supporto autolivellante di precisione KE, Portata massima: 8000kg****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086001 8000
GTIN	2050002076204
Classe articolo	08Y

**Descrizione****Esecuzione:**

Supporto autolivellante con **rivestimento antiscivolo**, la regolazione avviene mediante un tassello utilizzando la vite di regolazione con filettatura fine.

Sistemi antivibrazioni per macchine. Il disaccoppiamento di macchine sensibili alle vibrazioni e articoli di arredo migliora la sicurezza e la precisione dei processi. Gli elastomeri impiegati ammortizzano vibrazioni meccaniche, oscillazioni e urti e garantiscono risultati ottimali con un ridotto inquinamento acustico. Tutti gli elementi sono livellabili e montabili senza fatica.

**Uso:**

Per macchine senza possibilità di fissaggio o per macchine che richiedono un'installazione particolarmente stabile.

**Nota:**

Supporti autolivellanti avvitabili disponibili su richiesta.

Gli elementi di montaggio della macchina sono disponibili nel nostro shop online al n. art. 086002 - n. art. 086006. Per sollecitazioni elevate e applicazioni speciali sono disponibili su richiesta altri elementi.

**Descrizione tecnica**

Larghezza B	200 mm
Campo di livellamento massimo (compensazione altezza Ni)	±3 mm

Altezza H	46 mm
Rivestimento H <sub>B</sub>	5 mm
Lunghezza A	200 mm
Tipo di prodotto	Supporto antivibrazioni