

EFFBE**Supporto autolivellante di precisione KE, Portata massima: 2600kg****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086001 2600
GTIN	2050002075207
Classe articolo	08Y

Descrizione**Esecuzione:**

Supporto autolivellante con **rivestimento antiscivolo**, la regolazione avviene mediante un tassello utilizzando la vite di regolazione con filettatura fine.

Sistemi antivibrazioni per macchine. Il disaccoppiamento di macchine sensibili alle vibrazioni e articoli di arredo migliora la sicurezza e la precisione dei processi. Gli elastomeri impiegati ammortizzano vibrazioni meccaniche, oscillazioni e urti e garantiscono risultati ottimali con un ridotto inquinamento acustico. Tutti gli elementi sono livellabili e montabili senza fatica.

Uso:

Per macchine senza possibilità di fissaggio o per macchine che richiedono un'installazione particolarmente stabile.

Nota:

Supporti autolivellanti avvitabili disponibili su richiesta.

Gli elementi di montaggio della macchina sono disponibili nel nostro shop online al n. art. 086002 - n. art. 086006. Per sollecitazioni elevate e applicazioni speciali sono disponibili su richiesta altri elementi.

Descrizione tecnica

Larghezza B	115 mm
Altezza H	40 mm

Campo di livellamento massimo (compensazione altezza Ni)	±4 mm
Rivestimento H _B	5 mm
Lunghezza A	115 mm
Tipo di prodotto	Supporto antivibrazioni